

Jämförelse av hjärtstartare

10 modeller — funktioner, drift & underhåll

Lifepak CR2 Wi-Fi • Mediana A16 • Mindray Beneheart C1A • Philips HS1
Samaritan PAD 350P • Zoll AED Plus • Powerheart AED G5
Zoll AED 3 • Philips FRx

Källa: Hjärtstartarspecialisten.se | Sammanställt av TryggSaker.se | 2026



Lifepak CR2 Wi-Fi

Beställ

19 738 kr



Mediana A16

Beställ

26 875 kr



Mindray Beneheart C1A

Beställ

19-238 kr
14 113 kr



Philips HS1 exkl. väska

Beställ

14-610 kr
14 113 kr



Samaritan PAD 350P, inkl. väska

Beställ

14 985 kr



Zoll AED Plus

Beställ

25 625 kr



Powerheart G5

Best

23 125 kr

Information

Tillverkare	Stryker	Mediana	Mindray	Philips	Heartsine	Zoll	Cardiac Scien
Lanseringsår	2016	2020	2020	2002	2012	2002	2015

Funktioner

Strömstöt upp till 360J	✓	✗	✓	✗	✗	✗	Nej (354J)
1* Analys under pågående HLR	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Kort analys, under 10 sekunder	Analys under pågående HLR, under 10 sekunder	✓	✓	✓	✗	✗	✓

Funktioner

Strömstöt upp till 360J	✓	✗	✓	✗	✗	✗	Nej (354J)
1* Analys under pågående HLR	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Kort analys, under 10 sekunder	Analys under pågående HLR, under 10 sekunder	✓	✓	✓	✗	✗	✓
2* Byte till barnläge via knapp	✓	Ja, samma elektroder för vuxna och barn	✓	Nej, separata barnelektroder krävs	Nej, separata barnelektroder krävs	Nej, separata barnelektroder krävs	Nej, separata barnelektrode
3* Knappval för byte av språk	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
4* Eskalerande energinivå	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓

5* Användning

Anpassar volymen på röstinstruktionerna baserat på bakgrundsjud:	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Röstinstruktioner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visuella instruktioner	Numrerade illustrerade	Ja, med ikoner och	Illustration visar	Illustration visar	Illustrationer med	Illustrationer med	Textskärm sor



Powerheart AED G5

Beställ

23 125 kr



Zoll AED 3

Beställ

33 625 kr



Philips FRx inkl. väska

Beställ

18 363 kr

Cardiac Science	Zoll	Philips
2015	2016	2005

Nej (354J)	✗	✗
✗	✗	✗
✓	✓	✓
Nej, separata barnelektroder krävs	✓	Nej, separata barnnyckel krävs
✓	✗	✗



Powerheart AED G5



Zoll AED 3



Philips FRx inkl. väska

✓	✓	✓
Nej, separata barnelektroder krävs	✓	Nej, separata barnnyckel krävs

	instruktioner	illustrationer	elektrodplicering samt handplicering för	elektrodplicering	blinkande lampor visar motsvarande	lampor samt textskärm med instruktioner	instruktioner
Visuella instruktioner	Numrerade illustrerade instruktioner	Ja, med ikoner och illustrationer	Illustration visar elektrodplicering samt handplicering för bröstkompressioner.	Illustration visar elektrodplicering	Illustrationer med blinkande lampor visar motsvarande röstinstruktioner	Illustrationer med lampor samt textskärm med instruktioner	Textskärm sor instruktioner
6* HLR-stöd	✓	Valbart	✓	Valbart	✓	✓	✓
	<p>For att HLR (hjärt- och lungräddning) ska genomföras med högsta möjliga kvalitet ges röstinstruktioner som beskriver hur HLR ska utföras. Vissa hjärtstartare mäter även kvaliteten på kompressioner och instruerar vad i HLR som behöver förbättras</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Andel fullföljd behandling	100%	100%	Ej utvärderad	100%	Ej utvärderad	80%	Ej utvärderad
Vikt	2,0 kg	1,95 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,1 kg	3,1 kg	2,6 kg

9* Drift

Uppkopplingsbar via mobilnät	✗	✗	Tillval	✗	✗	✗	✗
Uppkopplingsbar via WiFi	✓	✗	Tillval	✗	✗	✗	✗

Självtester

Dagliga	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Veckovis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Månadsvis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meddelande vid fel visuellt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meddelande vid fel via ljudsignal	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Meddelande via e-post direkt vid användning av hjärtstartaren	Om uppkopplad	✗	Om uppkopplad	✗	✗	✗	✗
11* Möjlighet att uppdatera hjärtstartarens mjukvara	Trådlöst via WiFi/3G	Ja, via SD-kort	✓	✗	✓	✓	✓

Service/underhåll




Hållbarhet elektroder	4 år	2 år	4 år	2 år	4 år	5 år	2 år
Hållbarhet batteri:	4 år	4 år	4 år	4 år	4 år	5 år	4 år
11* Möjlighet att uppdatera hjärtstartarens mjukvara	Trådlöst via WiFi/3G	Ja, via SD-kort	✓	✗	✓	✓	✓

Service/underhåll

Hållbarhet elektroder	4 år	2 år	4 år	2 år	4 år	5 år	2 år
Hållbarhet batteri:	4 år	4 år	4 år	4 år	4 år	5 år	4 år
Garanti	8 år	8 år	8 år	8 år	8 år	7 år	8 år

✓	✗	✗
✓	✓	✗

✗	✗	✗
✓	✓	✓
Textskärm som visar instruktioner	Bildskärm som visar instruktioner	Illustrationer med blinkande lampor visar elektrodplicering
✓	✓	Valbart
✓	✓	✓
Ej utvärderad	Ej utvärderad	Ej utvärderad
Ej utvärderad	Ej utvärderad	Ej utvärderad

 <p>Powerheart AED G5</p>	 <p>Zoll AED 3</p>	 <p>Philips FRx inkl. väska</p>
✗	✗	✗
✓	✓	✗

2 år	5 år	2 år
4 år	5 år (3 år vid WiFi-koppling)	4 år
8 år	8 år	8 år
IP55	IP55	IP55

12* IP-klassning	IP55	IP55	IP 55	IP21	IP56	IP55	IP55
13* Godkänd av FDA:	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓
---	---	---